

平成27年 2月
住化ケムテックス(株)
染料・化成品事業部

デュオライト A116

1. はじめに

デュオライトA116は、スチレン系ゲルタイプのⅡ型強塩基性陰イオン交換樹脂です。この樹脂は、再生効率と水洗性が優れ、しかも機械的強度や化学的強度（オスモティックショック強度）も非常に優れています。純水製造などの水処理用として、向流再生方式や並流再生方式の装置に適しています。

2. 物理・化学的物性（品質）

構	造	： スチレン系ゲル型
官能基	： 4級アンモニウム基（Ⅱ型）	$-N^+(CH_3)_2(C_2H_4OH)$
外觀	： 淡黄色、透明、球状	
販売時の型	： C1型	
総交換容量	： 1.3 eq/L-Resin 以上（C1型）	
真比重	： 約1.11（C1型）	
含水率	： 45～51%（C1型）	
見掛け密度	： 約660 g/L（C1型）	
粒度範囲	： 0.3～1.2 mm	
中心径	： 0.62～0.77 mm	
均一係数	： 1.6以下	
体積変化	： +30%以下、実質+約25%（C1 ⇒ OH型）	
最高使用温度	： 75℃以下（C1型）、35℃以下（OH型）	

3. 用途

- ・純水製造（向流再生方式や並流再生方式等の純水製造装置）
- ・工業薬品の精製や各種特殊プロセス液の処理など

4. 備考

上記の物理・化学的物性（品質）は、保証規格ではありません。また、予告なく改善のために品質変更することがありますのでご注意ください。



標準使用条件

使用最高温度	35℃
最小樹脂層高	700mm
通液速度	5～40BV/h
最高使用流速 (LV)	50m/h
再生	
再生薬剤	2～4% NaOH
レベル	60～150g/L
流速 (SV)	2～8BV/h (最小接触時間=30分)
水洗	
低流速	2BV (再生条件と同速度)
高流速	2～12BV (原水の通液速度と同じ)